

品番：EA723JB-36

品名：8-40N・m/1/4"・3/8"DR [デジタル]ラチェットトルクレンチ



販売価格	39,900円(税抜)／43,890円(税込)			
カタログ価格	39,900円(税抜)／43,890円(税込)			
在庫数	最新在庫: 2 (2024/05/12 18:17現在)			
商品入数	1	販売単位	ST	
カタログページ	0523ページ			



＜トルクレンチの種類＞

- ・デジタル型
表示する値をあらかじめセットし、トルク値に達した時、音や振動でわかるようにしてデジタルディスプレイを点灯して設定トルク値を知らせます。設定値を記憶する機能も付いています。
- ・ダイヤル型
トルク値をダイヤル盤のメモリで読むようにしたものです。置き時計で読み取りが容易です。高い精度によるトルク値の表示にも使われます。
- ・プリセット型
トルク値はあらかじめ設定し、この値に達したら自動的にラチェット機構が作動してトルク値を保持してからの使用が可能です。多数のセット等を同時に作業に利用できます。



インチ・ミリ換算表	
1/4" - 6.35mm	3/8" - 9.53mm
1/2" - 12.7mm	9/16" - 15.00mm
1" - 25.4mm	1 1/2" - 38.1mm

仕様

メーカー	京都機械工具 (KTC)	型番	※ESCOオリジナルセット品
商品名	デジラチェ	精度	±4%
トルクレンチ全長	213mm	ヘッド許容トルク値	30N・m
電源	リチウム電池(CR2354×1)(付属)		
最大5件のデータを記憶できます。			
締付トルクを光と音でチェック			
左右両方向測定			
ヘッド交換式のトルクレンチとラチェットヘッドのセットです。			
差込角	1/4"・3/8"	トルク範囲(N・m)	8～40
最小目盛(N・m)	0.05		
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。			