

品番 : EA723JF-1

品名 : 0.1- 0.6N·m [デジタル]トルクドライバー



販売価格	30,300円(税抜)／33,330円(税込)		
カタログ価格	30,300円(税抜)／33,330円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/02 20:44現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0501ページ		



仕様

メーカー	京都機械工具 (KTC)	型番	GLK060
最小目盛	0.05cN·m(0.01N·m)	トルク測定範囲	12~60cN·m(0.12~0.6N·m)
全長	179mm	付属品	(+/#1ビット、1/4"sqマグネット付アダプタ、樹脂ケース)
精度	±3%	電源	コイン型リチウム電池 CR2354×1個(付属) ※パナソニック製推奨
注意	付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。		

測定単位はcN·mとN·mの両方で設定可能です。

電気設備や切削工具のチップ交換、樹脂・アルミ部品の取付など極小トルクの管理に幅広く対応

1/4"対辺のビットと1/4"差込角のソケットが使用可能です(両頭ビット不可)

宛名無記名の校正書類が付属しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.