

品番 : EA723JG-3

品名 : 14 - 70N・m(3/8"DR) [ダイヤル式]トルクレンチ



販売価格	28,300円(税抜) / 31,130円(税込)		
カタログ価格	28,300円(税抜) / 31,130円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/12 07:15現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0496ページ		



仕様

メーカー	京都機械工具 (KTC)	型番	CMD072
差込角	3/8	トルク範囲	14~70N・m
最小目盛	2N・m	精度	±3
サイズ	375(L)×36(B)×27(H)mm	重量	0.76kg
置針式のため測定値の読み込みが容易で、 ダイヤルが見えない所(裏向けに使うなど)での作業も可能です			
耐久性と精度に優れた独自の長いトーシオンバー方式			
左右両方向の測定が可能、測定精度は左右とも±3%でISO基準をクリア			
目盛の0(ゼロ)点位置が本体中心線上にあるため見やすく、左トルクの測定も容易です			
保管に便利な樹脂ケース付			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.