

品番：EA723JG-31

品名：150- 800N・m(3/4"DR) トルクレンチ

	販売価格		117,200円(税抜)／ 128,920円(税込)	
	カタログ価格		117,200円(税抜)／128,920円(税込)	
	在庫数		最新在庫: 1 （2025/08/11 22:03現在）	
商品入数	1	販売単位	丁	
カタログページ	0508ページ			



＜トルクレンチの種類＞

- アジスタブは、調整する位置をあらかじめセットし、トルク値に達した時、音や振動でわかるようにしてアラームランプを点灯した状態でトルクを定めます。設定値を正確に定めるために必要です。
- ダイアル型
トルク値をダイヤル型のメーターで読むようにしたものです。置き時計で時刻が読みやすくて、高い精度を実現するトルク値の計測にも使われます。
- プリセット型
トルク設定は方向性レバーを回して、あらかじめ設定したトルク値に達したら、アラームランプが点灯します。設定値を確認してから使います。多数のセット等を備える作業場に利用しています。

トルク調整用アナライザー、テスター

トルク調整用アナライザー、テスターは、トルク調整用アナライザー、テスターに接続して、トルク調整用アナライザー、テスターの表示を確認します。

インチ・ミリ換算表

1/2" ... 6.35mm	3/8" ... 9.53mm
1/2" ... 12.7mm	3/4" ... 19.05mm
1" ... 25.4mm	1 1/2" ... 38.1mm

仕様

メーカー	京都機械工具 (KTC)	型番	CMPB8006
差込角	3/4"	トルク範囲	160～800N・m
最小目盛	5N・m	測定精度	±4%
全長	1050mm	重量	5.8kg
●プリセット型は、事前にトルク調整用アナライザー、テスターで希望する値に設定してください。			
左右両方向の測定が可能。			
トルク設定はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。			
設定トルクに達すると手には軽いショックと共にヘッドの角度が変わり、締付完了が確認できます。			
目盛が読めない作業箇所でも効果を発揮。			
樹脂ケース付き			

代替品

	品番 EA723JG-61 コメント 仕様をご確認ください。
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.