

品番：EA723JG-41

品名：150- 800N・m(1" DR) トルクレンチ



販売価格	131,900円(税抜) / 145,090円(税込)		
カタログ価格	131,900円(税抜) / 145,090円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/08/11 20:00現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0508ページ		



仕様

メーカー	京都機械工具 (KTC)	型番	CMPB8008
差込角	1"	トルク範囲	160~800N・m
最小目盛	5N・m	測定精度	±4%
全長	1050mm	重量	5.8kg

左右両方向の測定が可能。

トルク設定はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。

設定トルクに達すると手には軽いショックと共にヘッドの角度が変わり、締付完了が確認できます。

目盛が読めない作業箇所でも効果を発揮。

樹脂ケース付き

代替品

	品番 EA723NG-4 コメント 1¥"DR/100-1000N・m
--	--

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.