

品番：EA723JG-53

品名：2 - 10N・m(3/8"DR) ラチェット式トルクレンチ



販売価格	20,700円(税抜) / 22,770円(税込)		
カタログ価格	20,700円(税抜) / 22,770円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/09 16:37現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0498ページ		



#### 仕様

メーカー	京都機械工具 (KTC)	型番	GW010-03
差込角	3/8"	トルク範囲(N・m)	2~10
最小目盛(N・m)	0.1	全長(mm)	317.4
重量(g)	500	精度	±3%

視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。

保管に便利な専用樹脂ケース付

グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用

不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用

右方向測定

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.