

品番：EA723JG-61

品名：150- 800N・m(3/4"DR) ラatchet式トルクレンチ



販売価格	86,500円(税抜) / 95,150円(税込)		
カタログ価格	86,500円(税抜) / 95,150円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/09 16:37現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0498ページ		



仕様

メーカー	京都機械工具 (KTC)	型番	GW800-06
差込角	3/4"	トルク範囲(N・m)	150~800
最小目盛(N・m)	5	全長(mm)	1155.2
重量(g)	5600	精度	±4%

視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。

保管に便利な専用樹脂ケース付

グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用

不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用

左右両方向測定

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.