

品番：EA723JG-62

品名：200-1000N・m(3/4"DR) ラチェット式トルクレンチ



販売価格	107,400円(税抜) / 118,140円(税込)		
カタログ価格	107,400円(税抜) / 118,140円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/09 15:43現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0498ページ		



仕様

メーカー	京都機械工具 (KTC)	型番	GW1000-06
差込角	3/4"	トルク範囲(N・m)	200~1000
最小目盛(N・m)	5	全長(mm)	1155.2
重量(g)	5600	精度	±4%
視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。			
保管に便利な専用樹脂ケース付			
グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用			
不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用			
左右両方向測定			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.