品番: EA723JH-1

品名: 2.0-20N·m/1/4"DRトルクレンチアダプター



販売価格	27,900円 (税抜)/30,690円(税込)				
カタログ価格	27,900円(税抜)/30,690円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/18 10:44現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0507ページ				













仕様

メーカー	京都機械工具(KTC)	型番	GNA010-02
差込角	1/4"	精度	±4%
トルク範囲	2~10N·m	最小目盛	0.1N·m
電源	充電式リチウムポリマー電池	測定方向	右ねじのみ
全長	71.5mm	重量	130g
付属品	USB対応ケーブル (1m)		

専用アプリをインストールしたスマートフォン・タブレット等の端末にBluetooth機能を介して受信・表示・記録が行えます。

装着するだけでデジタルトルクレンチとして簡単&正確に高精度のトルク測定ができます。

測定をボルトと同軸上で行う為、長さの異なるレンチや角度の変わるフレックスタイプ、ドライバー型ハンドルなど工具を選ばずマルチに対応します。

※USB対応ケーブルのみでAC対応の充電器は付属していません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.