

品番：EA723JH-1


品名：2.0- 20N・m/1/4"DRトルクレンチアダプター



販売価格	27,900円(税抜) / 30,690円(税込)		
カタログ価格	27,900円(税抜) / 30,690円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/20 23:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



Bluetooth機能によりスマートフォン・タブレット等に接続し、測定値をリアルタイムで送信・表示・記録が行えます。



1/4" - 6.35mm	3/8" - 9.53mm
1/2" - 12.7mm	3/4" - 19.05mm
1" - 25.4mm	1 1/2" - 38.1mm

仕様

メーカー	京都機械工具 (KTC)	型番	GNA010-02
差込角	1/4"	精度	±4%
トルク範囲	2~10N・m	最小目盛	0.1N・m
電源	充電式リチウムポリマー電池	測定方向	右ねじのみ
全長	71.5mm	重量	130g
付属品	USB対応ケーブル(1m)		

専用アプリをインストールしたスマートフォン・タブレット等の端末にBluetooth機能を介して受信・表示・記録が行えます。

装着するだけでデジタルトルクレンチとして簡単&正確に高精度のトルク測定ができます。

測定をボルトと同軸上で行う為、長さの異なるレンチや角度の変わるフレックスタイプ、ドライバー型ハンドルなど工具を選ばずマルチに対応します。

※USB対応ケーブルのみでAC対応の充電器は付属していません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.