



品番：EA723JH-2

品名：8.0- 80N・m/3/8"DRトルクレンチアダプター



販売価格	27,900円(税抜) / 30,690円(税込)		
カタログ価格	27,900円(税抜) / 30,690円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/20 20:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	京都機械工具 (KTC)	型番	GNA080-03
差込角	3/8"	精度	±4%
トルク範囲	8~80N・m	最小目盛	0.1N・m
電源	充電式リチウムポリマー電池	測定方向	右ねじのみ
全長	75mm	重量	160g
付属品	USB対応ケーブル(1m)		

専用アプリをインストールしたスマートフォン・タブレット等の端末にBluetooth機能を介して受信・表示・記録が行えます。

装着するだけでデジタルトルクレンチとして簡単&正確に高精度のトルク測定ができます。

測定をボルトと同軸上で行う為、長さの異なるレンチや角度の変わるフレックスタイプ、ドライバー型ハンドルなど工具を選ばずマルチに対応します。

※USB対応ケーブルのみでAC対応の充電器は付属していません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.