



品番：EA723JH-3

品名：40 -200N・m/1/2"DRトルクレンチアダプター



販売価格	29,700円(税抜) / 32,670円(税込)		
カタログ価格	29,700円(税抜) / 32,670円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/20 21:58現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0496ページ		



仕様

メーカー	京都機械工具 (KTC)	型番	GNA200-04
差込角	1/2"	精度	±4%
トルク範囲	40~200N・m	最小目盛	0.1N・m
電源	充電式リチウムポリマー電池	測定方向	右ねじのみ
全長	83mm	重量	210g
付属品	USB対応ケーブル(1m)		

専用アプリをインストールしたスマートフォン・タブレット等の端末にBluetooth機能を介して受信・表示・記録が行えます。

装着するだけでデジタルトルクレンチとして簡単&正確に高精度のトルク測定ができます。

測定をボルトと同軸上で行う為、長さの異なるレンチや角度の変わるフレックスタイプ、ドライバー型ハンドルなど工具を選ばずマルチに対応します。

※USB対応ケーブルのみでAC対応の充電器は付属していません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.