

品番：EA723JH-61

品名：6- 30N・m(1/4"DR) デジタルトルクレンチ(USBタイプ°)



販売価格	130,300円(税抜) / 143,330円(税込)		
カタログ価格	130,300円(税抜) / 143,330円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/13 10:50現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0497ページ		



【トルクレンチの種類】  
 ・アシスタンプは、調整を容易にするためのセットし、トルク値を正確に測定、目印調整でわかるようにして、トルクレンチの精度を向上させるために必要です。調整時に必ずこのアシスタンプを使用してください。  
 ・ダイヤルは、トルク値をダイヤル側のメトリックで読むようにしたものです。選定単位で調整を行う場合は、必ず単位を合わせるようにしてください。  
 ・プリセットは、トルク値をあらかじめ設定し、この設定値でトルクレンチをスタートすることで、設定値を確認してから使用します。多数のセット等を準備する作業に役立ちます。



仕様

メーカー	京都機械工具 (KTC)	型番	GED030-R2-U
商品名	デジタルチェ	差込角	1/4"
トルク範囲(N・m)	6~30	最小目盛(N・m)	0.01
全長(mm)	211	重量(g)	350
精度	±3%	電源	リチウム電池(CR123A×1)(付属)
ギア数	36歯		

左右切替式

測定結果を自動で本体に最大200件記憶できます。

USB接続で測定結果をWindows端末へ転送、管理や集計が行えます。

出張作業や現場施工に

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.