

品番：EA723JH-62

品名：2- 30N・m(1/4"DR) デジ タルトルクレンチ(USBタイプ°)



|         |                              |      |    |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格    | 164,000円(税抜)／ 180,400円(税込)   |      |    |
| カタログ価格  | 164,000円(税抜)／180,400円(税込)    |      |    |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/09/20 13:32現在) |      |    |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | ST |
| カタログページ |                              |      |    |



【トルクレンチの種類】  
・デジタル型  
数値を液晶画面から読み取り、トルク値に達した時、音や振動で知らせるデジタルトルクレンチです。設定トルクを記憶し、設定トルクを超過すると、アラームが鳴ります。  
・ダイヤル型  
トルク値をダイヤル式のメーターで読むことができます。音や振動で知らせるデジタルトルクレンチと同様に、設定トルクを記憶し、設定トルクを超過すると、アラームが鳴ります。  
・アナログ型  
トルク値はアナログ式のメーターで読むことができます。音や振動で知らせるデジタルトルクレンチと同様に、設定トルクを記憶し、設定トルクを超過すると、アラームが鳴ります。



| インチ・ミリ換算表     |                 |
|---------------|-----------------|
| 1/4" ~ 6.35mm | 3/8" ~ 9.52mm   |
| 1/2" ~ 12.7mm | 3/4" ~ 19.05mm  |
| 1" ~ 25.4mm   | 1 1/2" ~ 38.1mm |

仕様

|            |              |           |                      |
|------------|--------------|-----------|----------------------|
| メーカー       | 京都機械工具 (KTC) | 型番        | GED030-C3A-U         |
| 商品名        | デジラチェ        | 差込角       | 3/8"                 |
| トルク範囲(N・m) | 2~30         | 最小目盛(N・m) | 0.01                 |
| 全長(mm)     | 211          | 重量(g)     | 350                  |
| 精度         | ±3%          | 電源        | リチウム電池(CR123A×1)(付属) |
| ギア数        | 36歯          |           |                      |

左右切替式

測定結果を自動で本体に最大200件記憶できます。

USB接続で測定結果をWindows端末へ転送、管理や集計が行えます。

出張作業や現場施工に

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

代替品

|      |             |
|------|-------------|
| 品番   | EA723JK-26  |
| コメント | 仕様をご確認ください。 |



## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.