品番: EA723JH-63

品名: 6-30N·m(3/8"DR) デジタルトルクレンンチ(USBタイプ)



販売価格	163,000円(税抜)/179,300円(税込)				
カタログ価 格	163,000円(税抜)/179,300円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/14 03:42現在)				
商品入数	1	販売単位	ST		
カタログページ	0507ページ				











## 仕様

メーカー	京都機械工具(KTC)	型番	GED030-C3-U
商品名	デジラチェ	差込角	3/8"
トルク範囲(N·m)	6~30	最小目盛(N·m)	0.01
全長(mm)	211	重量(g)	350
精度	±3%	電源	リチウム電池(CR123A×1)(付属)
ギア数	36歯		

## 左右切替式

測定結果を自動で本体に最大200件記憶できます。

USB接続で測定結果をWindows端末へ転送、管理や集計が行えます。

出張作業や現場施工に

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.