

品番：EA723JH-64

品名：12- 60N・m(3/8"DR) デジ タルトルクレンチ(USBタイフ°)



販売価格	160,000円(税抜)／ 176,000円(税込)			
カタログ価格	160,000円(税抜)／176,000円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 （2025/09/20 13:32現在）			
商品入数	1	販売単位	ST	
カタログページ				



仕様

メーカー	京都機械工具 (KTC)	型番	GED060-R3-U
商品名	デジラチェ	差込角	3/8”
トルク範囲(N・m)	12～60	最小目盛(N・m)	0.01
全長(mm)	217	重量(g)	420
精度	±3%	電源	リチウム電池(CR123A×1)(付属)
ギア数	36歯		
左右切替式			
測定結果を自動で本体に最大200件記憶できます。			
USB接続で測定結果をWindows端末へ転送、管理や集計が行えます。			
出張作業や現場施工に			
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。			

代替品

	品番	EA723JK-25
	コメント	仕様をご確認ください。



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.