

品番：EA723JH-66

品名：17- 85N・m(1/2"DR) デジ タルトルクレンチ(USBタイプ)



販売価格	163,000円(税抜)／ 179,300円(税込)		
カタログ価格	163,000円(税抜)／179,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/08/11 23:32現在）		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ			



【トルクレンチの種類】
・デジタル型
測定する値をあらかじめセットし、トルク部に達した時、音や振動で知らせるデジタルトルクレンチを指します。
・ダイヤル型
トルク部をダイヤル型のメーターで読むようにしたものです。置き時計で時刻が読み取れるように、読み取りやすいトルク部の針目にも使われます。
・プリセット型
トルク部はダイヤル型で読み取り、あらかじめトルク値をセットして使います。多量のワーク等を効率的に作業に役立ちます。



インチ・ミリ換算表			
1/4"	6.35mm	3/8"	9.53mm
1/2"	12.7mm	1/2"	19.05mm
1"	25.4mm	1 1/2"	38.1mm

仕様

メーカー	京都機械工具 (KTC)	型番	GED085-R4-U
商品名	デジラチェ	差込角	1/2"
トルク範囲(N・m)	17～85	最小目盛(N・m)	0.1
全長(mm)	274	重量(g)	610
精度	±3%	電源	リチウム電池(CR123A×1)(付属)
ギア数	36歯		
左右切替式			
測定結果を自動で本体に最大200件記憶できます。			
USB接続で測定結果をWindows端末へ転送、管理や集計が行えます。			
出張作業や現場施工に			
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。			

代替品

品番	EA723JK-27
コメント	仕様をご確認ください。



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.