

品番 : EA723JH-67

品名 : 27-135N・m(1/2"DR) デジタルトルクレンチ(USBタイプ)



|         |                              |      |    |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格    | 132,300円(税抜) / 145,530円(税込)  |      |    |
| カタログ価格  | 132,300円(税抜) / 145,530円(税込)  |      |    |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/04/11 12:44現在) |      |    |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | ST |
| カタログページ | 0497ページ                      |      |    |



#### 仕様

|                                     |              |           |                      |
|-------------------------------------|--------------|-----------|----------------------|
| メーカー                                | 京都機械工具 (KTC) | 型番        | GED135-R4-U          |
| 商品名                                 | デジタルチェ       | 差込角       | 1/2"                 |
| トルク範囲(N・m)                          | 27~135       | 最小目盛(N・m) | 0.1                  |
| 全長(mm)                              | 380          | 重量(g)     | 720                  |
| 精度                                  | ±3%          | 電源        | リチウム電池(CR123A×1)(付属) |
| ギア数                                 | 36歯          |           |                      |
| 左右切替式                               |              |           |                      |
| 測定結果を自動で本体に最大200件記憶できます。            |              |           |                      |
| USB接続で測定結果をWindows端末へ転送、管理や集計が行えます。 |              |           |                      |
| 出張作業や現場施工に                          |              |           |                      |
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。        |              |           |                      |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.