

品番：EA723JH-70

品名：10-36mm/27-135N・m デジタルトルクレンチ(USBタイプ)



販売価格	169,000円(税抜)／185,900円(税込)			
カタログ価格	169,000円(税抜)／185,900円(税込)			
在庫数	最新在庫: 1 (2024/06/02 14:24現在)			
商品入数	1	販売単位	ST	
カタログページ	0522ページ			



仕様

メーカー	京都機械工具 (KTC)	型番	GED135-W36-U
商品名	デジタルチェ	対辺(mm)	10～36
トルク範囲(N・m)	27～135	最小目盛(N・m)	0.1
全長(mm)	381	重量(g)	700
精度	±3%	電源	リチウム電池(CR123A×1)(付属)
測定結果を自動で本体に最大200件記憶できます。			
USB接続で測定結果をWindows端末へ転送、管理や集計が行えます。			
口開き寸法が変化しても有効長さがほとんど変わらない専用ヘッド採用により、精度の高い測定が可能です。			
出張作業や現場施工に			
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.