

品番：EA723JK-18

品名：27-135N・m(1/2"DR) [デジタル]トルクレンチ(充電式)



販売価格	36,600円(税抜) / 40,260円(税込)		
カタログ価格	36,600円(税抜) / 40,260円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/21 05:04現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0523ページ		



仕様

メーカー	京都機械工具 (KTC)	型番	GEKR135-R4
商品名	デジタルチェ	差込角	1/2"
トルク範囲(N・m)	27~135	最小目盛(N・m)	0.1
全長(mm)	380	重量(g)	700
精度	±3%	電源	充電式リチウムポリマー電池
付属品	充電ケーブル、樹脂ケース		

左右切替式

約2.5時間の充電で連続12時間使用できます。(使用状況により時間は異なります)

測定結果を自動で本体に最大5件記憶できます。

パワーセンサー搭載の固定グリップを採用。

出張作業や現場施工に

搭載したセンサーがグリップに掛かる操作荷重を正確に感知し分析します。

作業姿勢や習熟度に関わらず、より精度の高いトルク測定が可能になりました。

※充電器は付属していません。市販のUSB充電器をご用意ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.