

品番：EA723JL-100

品名：20-100N・m(10-36mm)トルクレンチ(デジタル/充電式)



販売価格	59,000円(税抜)／64,900円(税込)		
カタログ価格	59,000円(税抜)／64,900円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/17 12:39現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



仕様

メーカー	京都機械工具 (KTC)	型番	GEW100-W36
商品名	デジラチェ	用途	・右ねじ、左ねじの締付け作業時のトルク測定、記録 ・指定トルクでの締付け作業、記録 ・ガスや水道管、フランジなどのトルク管理作業に最適
対辺	10～36mm	トルク範囲	20～100N・m
最小目盛	0.1N・m	全長	331mm
重量	730g	測定精度	±3%+1digit
電源	リチウムイオン電池 (2.6Ah×1) (付属)	充電時間	約3～4時間 (バッテリーの状態や充電環境による)
適合パイプ	1/4”～5/8”	使用環境温度	0～40℃
保管環境温度	-20～40℃	付属品	バッテリー、USBケーブル、クリックガイド、校正証明書

進化形デジタルトルクツール「デジラチェ」は、軽快な操作性と、デジタル表示による高精度なトルク測定機能を備えたデジタル式トルクレンチです。

機械・機器・自動車などの製造業や建築・土木・エンジニアリングなどの作業現場から、一般家庭での愛車メンテまでトルク管理が必要なあらゆるシーンでご活用いただけます。

目標トルク範囲に達すると、光と音に加え、振動でも目標トルク値に達したことを伝えるので、より正確なトルク測定が可能になります。

ガスや水道管、フランジなどのトルク管理作業に最適。右ねじ、左ねじのトルク管理も可能。
バイブレーション機能はON・OFF切り替え可能。
3か所のLEDで、登録した目標トルク範囲に対し、今のトルク値の状態がわかります。
暗い作業環境でもバックライトがディスプレイを明るく照らし、トルク値の読み取りが容易にできます。
ボタンを押すだけで本体メモリにトルク測定値が保存。モードの変更で自動保存も可能です。
ボタンを押すだけで、あらかじめ登録した目標トルク範囲の切り替えができ、複数個所の作業でも、手を止めることなく作業を続けることができます。
測定結果を200件保存、目標トルク範囲を5件登録可能。
パワーセンサー搭載固定グリップで作業姿勢や熟練度にかかわらず、また、口開き寸法が変化しても有効長さがほとんど変わらない専用ヘッド採用により、精度の高い測定が可能。
国際基準 (ISO) をクリアする本格派トルク測定機能を搭載。
環境に配慮した段ボール製パッケージを採用 ※専用樹脂ケースは付属しません。
データはUSB通信ポートからPCに出力できます。 ※出力には専用アプリが必要です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.