


品番：EA723JL-200

品名：10-36mm/40-200N・m [デジタル]トルクレンチ(充電式)



販売価格	54,400円(税抜)／ 59,840円(税込)		
カタログ価格	54,400円(税抜)／59,840円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 （2024/05/14 23:08現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0523ページ		



仕様

メーカー	京都機械工具 (KTC)	型番	GEKR200-W36
商品名	デジラチェ	対辺(mm)	10～36
トルク範囲(N・m)	40～200	最小目盛(N・m)	0.2
全長(mm)	581.2	重量(g)	990
精度	±3%	電源	充電式リチウムポリマー電池
測定方向	右方向(時計回り)のみ	付属品	充電ケーブル、樹脂ケース
測定結果を自動で本体に最大5件記憶できます。			
約2.5時間の充電で連続12時間使用できます。(使用状況により時間は異なります)			
口開き寸法が変化しても有効長さがほとんど変わらない専用ヘッド採用により、精度の高い測定が可能です。			
出張作業や現場施工に			
ソケットレンチなどが使用できない配管等の作業に適しています。			
パワーセンサー搭載の固定グリップを採用。			
搭載したセンサーがグリップに掛かる操作荷重を正確に感知し分析します。			
作業姿勢や習熟度に関わらず、より精度の高いトルク測定が可能になりました。			
※充電器は付属していません。市販のUSB充電器をご用意ください。			

代替品

	品番 EA723JA-200 コメント 電池式
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.