

品番：EA723KN-3A

品名：5- 50N・m(3/8"DR) 絶縁ラチェット式トルクレンチ



販売価格	76,300円(税抜)／83,930円(税込)		
カタログ価格	76,300円(税抜)／83,930円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/07/31 03:05現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0215ページ		



1000 V

厳正な安全テストをクリアした1000V絶縁工具

仕様

メーカー	KNIPLEX(ケニペックス)	型番	983350
全長	385mm	トルク範囲	5～50Nm
精度	±6%(≤10N・m)、±4%(>10N・m)	最小目盛	2.5Nm
差込角	3/8"	材質	クロムバナジウム鋼
重量	1.23kg		
ラチェット式			
両回し可能			
1000V絶縁			
設定したトルク値をロックできます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.