品番: EA723KT-20

品名: M3-M6/0.7-4.6N·m トルクアダプターセット



販売価格	18,600円(税抜)/20,460円(税込)				
カタログ価 格	18,600円(税抜)/20,460円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>4</b> (2025/11/04 10:14現在)				
商品入数	1	販売単位	SET		
カタログページ	0511ページ				



























トルクドライバー・クイックボール72ラチェットドライバーハンドル・スリムチューブカラービットのセット



## 仕様

メーカー	アネックスツール (Anex)	型番	ATA-S1
入組み点数	8	<セット内容>	トルクアダプターM3·M3. 5·M4·M5·M6 スリムチューブカラービット(+) #2×65mm·(+)#3×65mm ラチェットドライバーハンドル
トルク範囲	0.7~4.6N·m	差込六角対辺	1/4"
六角シャンク	1/4"	適応ねじサイズ	M3·M3.5·M4·M5·M6
精度	±10%	材質	ATA:炭素鋼・ピアノ線・アルミ合金。ネオジウム磁石 クイックボール72:合金鋼・PP・TPE スリムカラーチューブビット・クロムモリ ブデンバナジウム鋼・架橋ポリオレフィン樹脂 ケース:PP
重量	600g	ケースサイズ	外寸:190×135×63(H)mm 内寸:176×105×55(H)mm

設定トルクでネジのオーバートルクを防ぎます

配電盤のネジ締め作業に

設定トルク値は配慮盤での使用を想定しています。 他の用途で合わない場合があります。

7.2V以下のドリルドライバー推奨(インパクトドライバーには使用できません)

スリムチューブカラービット 保護チューブでショートや周りの傷付け防止

クイックボール72 ラチェットドライバーハンドル 強力本締め・軽い早回しのラチェットハンドル

1000kgに耐える丈夫なタフケース付き(極厚設計3mm) バックル付け替えて開け方2種類 スタッキングで安定する足付き

RoHS2適合品

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.