


品番 : EA723MF-10

品名 : 17-38mm/50-150N·m アジヤスタブル・トルクレンチ



販売価格	46,700円(税抜)／51,370円(税込)		
カタログ価格	46,700円(税抜)／51,370円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 07:28現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0017ページ0510ページ		



## 仕様

メーカー	TONE	型番	TMWM150
精度	±4%	対辺(mm)	17~38
トルク範囲(N·m)	50~150	最小目盛(N·m)	1
全長(mm)	483		

設定値がひと目でわかる数字表示

校正証明書付

口幅はモンキ形なので、さまざまなサイズに対応!

2分割されたウォームが下アゴのラックをはさむ構造になっており、すき間を取り去り縦のガタを少なくしました。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.