

品番：EA723MF-4

品名：10-27mm/10- 50N・m アジ ャスタブル・トルクレンチ

	販売価格 37,500円 (税抜) ／ 41,250円 (税込)			
	カタログ価格 37,500円 (税抜) ／ 41,250円 (税込)			
	在庫数 最新在庫: 0 (2026/03/29 14:25現在)			
	商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ		0017ページ0499ページ		



仕様

メーカー	TONE	型番	TMWM50
精度	±4%	対辺(mm)	10～27
トルク範囲(N・m)	10～50	最小目盛(N・m)	0.5
全長(mm)	330		
設定値がひと目でわかる数字表示			
校正証明書付			
口幅はモンキ形なので、さまざまなサイズに対応！			
2分割されたウォームが下アゴのラックをはさむ構造になっており、すき間を取り去り縦のガタを少なくしました。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.