

品番：EA723MF-6

品名：10-27mm/15- 60N・m アジャスタブル・トルクレンチ



販売価格	38,400円(税抜) / 42,240円(税込)		
カタログ価格	38,400円(税抜) / 42,240円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/29 14:26現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0017ページ0499ページ		



仕様

メーカー	TONE	型番	TMWM60
精度	±4%	対辺(mm)	10~27
トルク範囲(N・m)	15~60	最小目盛(N・m)	0.5
全長(mm)	330		
R410A対応			
設定値がひと目でわかる数字表示			
口幅はモンキ形なので、さまざまなサイズに対応!			
2分割されたウォームが下アゴのラックをはさむ構造になっており、すき間を取り去り縦のガタを少なくしました。			
校正証明書付			

代替品

	品番	EA723MF-4
	コメント	トルク範囲: 10~50N・m

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

