


品番：EA723MF-7

品名：17-38mm/20-100N・m アジャスタブル・トルクレンチ



販売価格	39,400円(税抜) / 43,340円(税込)		
カタログ価格	39,400円(税抜) / 43,340円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/29 16:04現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0017ページ0499ページ		



仕様

メーカー	TONE	型番	TMWM100
精度	±4%	対辺(mm)	17~38
トルク範囲(N・m)	20~100	最小目盛(N・m)	1
全長(mm)	420		

設定値がひと目でわかる数字表示

校正証明書付

口幅はモンキ形なので、さまざまなサイズに対応!

2分割されたウォームが下アゴのラックをはさむ構造になっており、すき間を取り去り縦のガタを少なくしました。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.