

品番 : EA723MF-9

品名 : 17-38mm/25-115N·m アジヤスタブル・トルクレンチ



販売価格	41,550円(税抜)／45,705円(税込)		
カタログ価格	41,550円(税抜)／45,705円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/16 07:28現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0017ページ0510ページ		



仕様

メーカー	TONE	型番	TMWM115
精度	±4%	対辺(mm)	17~38
トルク範囲(N·m)	25~115	最小目盛(N·m)	1
全長(mm)	420		

R410A対応

設定値がひと目でわかる数字表示

口幅はモンキ形なので、さまざまなサイズに対応!

2分割されたウォームが下アゴのラックをはさむ構造になっており、すき間を取り去り縦のガタを少なくしました。

校正証明書付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.