


品番：EA723MG-21

品名：6- 30N・m(1/4"DR) [デジタル]トルクレンチ



販売価格	42,600円(税抜) / 46,860円(税込)		
カタログ価格	42,600円(税抜) / 46,860円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/11 12:45現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0498ページ		



品番	名称	単位	在庫
EA723MG-21	デジタルトルクレンチ	本	1

(トルクレンチの種類)

- デジタル型
 電圧不足による動作不良、トルク値に誤差が生じ、目視確認での確認が難しく、トルク値の精度が保証されません。
- ダイヤル型
 トルク値をダイヤルのメーターで読み取ります。目視確認での確認が難しく、トルク値の精度が保証されません。
- アナログ型
 トルク値をダイヤルのメーターで読み取ります。目視確認での確認が難しく、トルク値の精度が保証されません。



品番	名称	単位	在庫
EA723MG-21	デジタルトルクレンチ	本	1

仕様

メーカー	TONE	型番	T2DT30H
差込角	1/4"	トルク範囲(N・m)	6~30
最小目盛(N・m)	0.3	全長(mm)	221
重量	0.36kg	精度	±3%
電源	単4電池×2本(別売)		
最大250件のデータを保存できます。			
設定トルクに達するとLED点灯とブザー音でお知らせします。			
左右両方向測定			
CSVファイルでパソコンへデータ転送できます。			
付属品	校正証明書、通信用CD、USB転送ケーブル		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.