

品番 : EA723MG-31

品名 : 12- 60N·m(3/8"DR) [デジタル]トルクレンチ



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 43,650円(税抜) / 48,015円(税込) | | |
| カタログ価格 | 43,650円(税抜) / 48,015円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2025/12/16 16:27現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0508ページ | | |



仕様

| | | | |
|-----------|-------------|------------|---------|
| メーカー | TONE | 型番 | T3DT60H |
| 差込角 | 3/8" | トルク範囲(N·m) | 12~60 |
| 最小目盛(N·m) | 0.3 | 全長(mm) | 229 |
| 重量 | 0.45kg | 精度 | ±3% |
| 電源 | 単4電池×2本(別売) | | |

最大250件のデータを保存できます。

設定トルクに達するとLED点灯とブザー音でお知らせします。

左右両方向測定

CSVファイルでパソコンへデータ転送できます。

| | | | |
|-----|-----------------------|--|--|
| 付属品 | 校正証明書、通信用CD、USB転送ケーブル | | |
|-----|-----------------------|--|--|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.