



品番：EA723MG-41

品名：27-135N・m(1/2"DR) [デジタル]トルクレンチ



販売価格	49,400円(税抜) / 54,340円(税込)		
カタログ価格	49,400円(税抜) / 54,340円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/11 14:09現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0498ページ		



仕様

メーカー	TONE	型番	T4DT135H
差込角	1/2"	トルク範囲(N・m)	27~135
最小目盛(N・m)	3.0	全長(mm)	380
重量	0.66kg	精度	±3%
電源	単4電池×2本(別売)		
最大250件のデータを保存できます。			
設定トルクに達するとLED点灯とブザー音でお知らせします。			
左右両方向測定			
CSVファイルでパソコンへデータ転送できます。			
付属品	校正証明書、通信用CD、USB転送ケーブル		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.