

品番 : EA723MG-41

品名 : 27-135N·m(1/2"DR) [デジタル]トルクレンチ



販売価格	49,650円(税抜)／54,615円(税込)		
カタログ価格	49,650円(税抜)／54,615円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/15 17:30現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0508ページ		



仕様

メーカー	TONE	型番	T4DT135H
差込角	1/2"	トルク範囲(N·m)	27~135
最小目盛(N·m)	3.0	全長(mm)	380
重量	0.66kg	精度	±3%
電源	単4電池×2本(別売)		

最大250件のデータを保存できます。

設定トルクに達するとLED点灯とブザー音でお知らせします。

左右両方向測定

CSVファイルでパソコンへデータ転送できます。

付属品	校正証明書、通信用CD、USB転送ケーブル		
-----	-----------------------	--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.