

品番 : EA723MH-3

品名 : 30-300cN·m [デジタル]トルクドライバー



販売価格	17,900円(税抜)／19,690円(税込)		
カタログ価格	17,900円(税抜)／19,690円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/17 02:32現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0511ページ		



仕様

メーカー	TONE	型番	DBDT3S
差込六角対辺	1/4"	全長	212mm
本体重量	0.15kg	精度	±3%
電源	単4形アルカリ乾電池×2本(別売)	(+)ビット	#1・#2・#3
(-)ビット	5.5・6・8mm	トルク範囲(最小目盛)	30.0～99.99cN·m(0.01cN·m) 100.0～300.0cN·m(0.1cN·m)

設定トルクに達するとLED点灯とブザーでお知らせします。

小ねじ向けの極小トルクツールです。

測定モード切替え機能搭載

- ・ピークモード: 加えたトルクの最大値を表示
- ・トラックモード: 加えたトルクの変動に従い数値が変動表示します

校正証明書付

代替品

	品番 EA723JF-2 コメント 仕様をご確認ください。
--	----------------------------------

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.