


品番：EA723MH-6

品名：60-600cN・m [デジタル]トルクドライバー



販売価格	18,700円(税抜) / 20,570円(税込)		
カタログ価格	18,700円(税抜) / 20,570円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/05 19:14現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0501ページ		



仕様

メーカー	TONE	型番	DBDT6S
六角対辺	1/4"	全長	212mm
本体重量	0.15kg	精度	±3%
電源	単4形アルカリ乾電池×2本(別売)	(+)ビット	#1・#2・#3
(-)ビット	5.5・6・8mm	トルク範囲(最小目盛)	60.0~99.99cN・m(0.01cN・m) 100.0~600.0cN・m(0.1cN・m)

設定トルクに達するとLED点灯とブザーでお知らせします。


小ねじ向けの極小トルクツールです。

測定モード切替え機能搭載

- ・ピークモード: 加えたトルクの最大値を表示
- ・トラックモード: 加えたトルクの変動に従い数値が変動表示します

校正証明書付

代替品

	品番	EA723JF-3
	コメント	仕様・価格ご確認ください

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.