

品番 : EA723MH-6

品名 : 60-600cN·m [デジタル]トルクドライバー



販売価格	18,750円(税抜)／20,625円(税込)		
カタログ価格	18,750円(税抜)／20,625円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/17 09:59現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0511ページ		



仕様

メーカー	TONE	型番	DBDT6S
六角対辺	1/4"	全長	212mm
本体重量	0.15kg	精度	±3%
電源	単4形アルカリ乾電池×2本(別売)	(+)ビット	#1・#2・#3
(-)ビット	5.5・6・8mm	トルク範囲(最小目盛)	60.0～99.99cN·m(0.01cN·m) 100.0～600.0cN·m(0.1cN·m)

設定トルクに達するとLED点灯とブザーでお知らせします。

小ねじ向けの極小トルクツールです。

測定モード切替え機能搭載

- ・ピークモード: 加えたトルクの最大値を表示
- ・トラックモード: 加えたトルクの変動に従い数値が変動表示します

校正証明書付

代替品

	品番 EA723JF-3	コメント 仕様・価格ご確認ください
--	--------------	-------------------

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.