品番: EA723ND-10

品名: 2-10N·m(1/4"DR) [ラチェット式]トルクレンチ



| 販売価格 | 21,500円(税抜)/23,650円(税込) | | | | |
|-------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価 格 | 21,500円(税抜)/23,650円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2025/12/16 22:07現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | | |
| カタログ ページ | 0509ページ | | | | |







仕様

| メーカー | TONE | 型番 | T2MN10 |
|---------|--------|---------|---------|
| 差込角 | 1/4" | トルク範囲 | 2~10N·m |
| 最小目盛 | 0.2N·m | 精度 | ±3% |
| トルク負荷方向 | 右回転 | ハンドルカラー | 黒 |
| 全長 | 253mm | 重量 | 290g |

設定値がひと目でわかる数字表示

設定トルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。

校正証明書付き

ケース付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.