

品番：EA723ND-140

品名：30-140N・m(1/2"DR) [ラチェット式]トルクレンチ



販売価格	30,200円(税抜) / 33,220円(税込)		
カタログ価格	30,200円(税抜) / 33,220円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/12 17:55現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0498ページ		



仕様

メーカー	TONE	型番	T4MN140
差込角	1/2"	トルク範囲	30~140N・m
最小目盛	1.0N・m	精度	±3%
トルク負荷方向	右回転	ハンドルカラー	黒
全長	450mm	重量	820g
設定値がひと目でわかる数字表示			
設定トルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。			
校正証明書付き			
ケース付き			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.