

品番：EA723ND-300

品名：40-300N・m(3/4"DR) [ラチェット式]トルクレンチ



販売価格	38,900円(税抜) / 42,790円(税込)		
カタログ価格	38,900円(税抜) / 42,790円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/12 17:56現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0498ページ		



#### 仕様

メーカー	TONE	型番	T6MN300
差込角	3/4"	トルク範囲	40~300N・m
最小目盛	2.0N・m	精度	±3%
トルク負荷方向	右回転	ハンドルカラー	黒
全長	716mm	重量	1890g
設定値がひと目でわかる数字表示			
設定トルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。			
校正証明書付き			
ケース付き			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.