


品番：EA723NF-1

品名：1 - 6N・m(1/4"DR) [ラatchet式]トルクレンチ



販売価格	20,100円(税抜) / 22,110円(税込)		
カタログ価格	20,100円(税抜) / 22,110円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/06 06:15現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0498ページ		



**(トルクレンチの理解)**

- デジタルトルクレンチ
  - 設定する値を常に表示し、設定値と実際のトルク値の差をリアルタイムで表示します。設定トルク値を過ぎると、アラーム音が鳴ります。
- ダイヤル型
  - トルク値をダイヤルのメーターで読み取ります。デジタル式と比較して、目視での読み取りが難しく、誤差が生じる可能性があります。
- ゼロセット機能
  - トルク値は、内部のトルクセンサーで検出され、デジタルディスプレイに表示されます。ゼロセット機能は、トルク値をゼロにリセットするための機能です。



仕様

メーカー	TONE	型番	T2MN6CH-QL
差込角	1/4"	精度	±3%
トルク範囲(N・m)	1~6	最小目盛(N・m)	0.1
全長(mm)	220	重量(g)	210
サイズ(mm)	B:20 H:20 T:9.5	最大トルク時の手力(N)	40
適応ボルト	普通:M4~M6 高力:M4	付属品	校正証明書 取扱説明書
校正証明書付			
コンパクトヘッドで狭所での作業に最適です。			
収納ケース無し			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.