

品番：EA723NF-3

品名：5 - 25N・m(3/8"DR) [ラチェット式]トルクレンチ



販売価格	21,100円(税抜) / 23,210円(税込)		
カタログ価格	21,100円(税抜) / 23,210円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/03 17:47現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0498ページ		



仕様

メーカー	TONE	型番	T3MN25CH-QL
差込角	3/8"	精度	±3%
トルク範囲(N・m)	5~25	最小目盛(N・m)	0.2
全長(mm)	251	重量(g)	250
サイズ(mm)	B:20 H:22.4 T:9.5	最大トルク時の手力(N)	138
適応ボルト	普通:M6~M8 高力:M5~M6	付属品	校正証明書 取扱説明書
校正証明書付			
コンパクトヘッドで狭所での作業に最適です。			
収納ケース無し			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.