


品番：EA723NF-4

品名：10 - 50N・m(3/8"DR) [ラチェット式]トルクレンチ



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 23,400円(税抜) / 25,740円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 23,400円(税抜) / 25,740円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/07/06 08:23現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0498ページ                      |      |   |



### 仕様

|            |                        |              |                |
|------------|------------------------|--------------|----------------|
| メーカー       | TONE                   | 型番           | T3MN50CH-QL    |
| 精度         | ±3%                    | 差込角          | 3/8"           |
| トルク範囲(N・m) | 10~50                  | 最小目盛(N・m)    | 0.5            |
| 全長(mm)     | 303                    | 重量(g)        | 500            |
| サイズ(mm)    | B:27<br>H:26.5<br>T:13 | 最大トルク時の手力(N) | 227            |
| 適応ボルト      | 普通:M10<br>高力:M8        | 付属品          | 校正証明書<br>取扱説明書 |

校正証明書付

コンパクトヘッドで狭所での作業に最適です。

収納ケース無し

### 代替品

|      |                  |
|------|------------------|
| 品番   | EA723NE-50       |
| コメント | コンパクトヘッドではありません。 |



## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.