


品番：EA723NF-5

品名：10 - 50N・m(1/2"DR) [ラチェット式]トルクレンチ



販売価格	23,400円(税抜) / 25,740円(税込)		
カタログ価格	23,400円(税抜) / 25,740円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/06 01:26現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0498ページ		



#### 仕様

メーカー	TONE	型番	T4MN50CH-QL
差込角	1/2"	精度	±3%
トルク範囲(N・m)	10~50	最小目盛(N・m)	0.5
全長(mm)	303	重量(g)	500
サイズ(mm)	B:27 H:30.1 T:13	最大トルク時の手力(N)	227
適応ボルト	普通:M10 高力:M8	付属品	校正証明書 取扱説明書
校正証明書付			
コンパクトヘッドで狭所での作業に最適です。			
収納ケース無し			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.