

品番 : EA723NF-9

品名 : 40 -200N·m(1/2"DR) [チエット式]トルクレンチ



販売価格	30,900円(税抜)／33,990円(税込)		
カタログ価格	30,900円(税抜)／33,990円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 11:35現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0509ページ		



仕様

メーカー	TONE	型番	T4MN200CH-QL
差込角	1/2"	精度	±3%
トルク範囲(N·m)	40~200	最小目盛(N·m)	2.0
全長(mm)	520	重量(g)	1350
サイズ(mm)	B:32 H:34.4 T:15.5	最大トルク時の手力(N)	474
適応ボルト	普通:M14~M16 高力:M12	付属品	校正証明書 取扱説明書

校正証明書付

コンパクトヘッドで狭所での作業に最適です。

収納ケース無し

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.