

品番：EA723NG-2

品名：100-700N・m(3/4"DR) [ラチェット式]トルクレンチ



販売価格	90,100円(税抜) / 99,110円(税込)		
カタログ価格	90,100円(税抜) / 99,110円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/20 19:29現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0498ページ		



仕様

メーカー	TONE	型番	T6L700N
差込角	3/4"	トルク範囲	100~700N・m
トルク負荷方向	右回転	精度	±3%
全長	1314mm	重量	6.2kg
セット内容 / 付属品	校正証明書、検査成績表、トレサビリティ体系図、取扱説明書、トルク設定ボックスレンチ、メタルケース		

設定トルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。

トルク値はハンドル末端に付属のレンチを差し込んで調節します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.