

品番：EA723NG-5

品名：200-1400N・m(1"DR) [ラチェット式]トルクレンチ



販売価格	132,800円(税抜) / 146,080円(税込)		
カタログ価格	132,800円(税抜) / 146,080円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/03 02:32現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



仕様

差込角	1"	サイズ	B:87mm、H:61mm、T:32.5mm、L(全長):1844mm
トルク範囲	200~1400N・m	最小目盛	10N・m
精度	±3%	重量	14kg
校正証明書付			
ピン付の差込角の為、ピン固定用のインパクトソケットをご使用下さい。			
トルク値はハンドル末端に付属のレンチを差し込んで調節します。			
トルク負荷方向	右回転		
設定トルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。			
ケース付			
ケースサイズ	(W)1200×(D)180×(H)98mm		

代替品

品番	EA723NG-6
コメント	トルク値: 700~2,100N/m



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.