



品番：EA723NK-24

品名：10 - 50N・m ヘッド 交換式トルクレンチ(メガネヘッド 付)



販売価格	39,900円(税抜) / 43,890円(税込)		
カタログ価格	39,900円(税抜) / 43,890円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/09 16:21現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0499ページ		



(トルクレンチの種類の確認)

- デジタルタイプは、あらかじめセットし、トルク値に達した時、音や振動でわかるように設定したヘッドを使用し、設定トルクを受けます。設定値を越えたときは音を鳴らさず。
- ダイヤル型は、トルク値をダイヤル部のメモリで読むようにしたものです。読みかたで測定値が読みやすく、高い精度によるトルク値の計測にも使われます。
- ブリッド型は、トルク値は六角レンチを差しこむことで読み、トルクレンチのダイヤルで読み値を確認してから使えます。金型やヘッド等が壊れる作業に向いています。

トルクレンチの選び方

※トルクレンチの選び方は、作業の目的や作業環境によって異なります。必ず作業環境に合った機種を選択してください。

機種名	トルク範囲(N・m)	ヘッドサイズ(mm)	本体重量(g)
T12D50RM50	10~50	10・12・13・14・17mm	410

仕様

メーカー	TONE	型番	T12D50RM50
トルク精度	±3%(スパナヘッド使用時は±4%)	トルク範囲(N・m)	10~50
最小目盛(N・m)	0.5	ラチェットめがねヘッド(12P)	10・12・13・14・17mm
本体全長(mm)	277	サイズ(mm)	D1:12 D2:20~31.5 D3:19 L1:53 T:7.3~10.3
本体重量(g)	410		
ヘッド交換式			
交換ヘッドと組み合わせることで様々な所でトルク管理が可能です。			
めがね部がラチェット機構の為、抜差し不要で作業できます。			
12ポイント			
校正証明書付			
差込部サイズ	φ12		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.