



品番：EA723NK-24

品名：10 - 50N・m ヘッド 交換式トルクレンチ(メガネヘッド付)



販売価格	39,900円(税抜) / 43,890円(税込)		
カタログ価格	39,900円(税抜) / 43,890円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/04 03:14現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0499ページ		



(トルクレンチの種類の確認)

- デジタルタイプは、あらかじめセットし、トルク値に達した時、音や振動でわかるように設定したヘッドを使用し、設定トルクを受けます。設定値をゼロにリセットする必要があります。
- ダイヤル型は、トルク値をダイヤル部のメモリで読むようにしたものです。読み方次第で測定値が誤りやすく、高い精度によるトルク値の計測にも使われます。
- ブリッド型は、トルク値は六角レンチを差しこいて測定し、トルクレンチのディスプレイで数値を確認してから使えます。金型やナット等を機械的作業に利用しています。

トルクレンチの選定

製品仕様表を参照してください。

品名	型番	トルク範囲(N・m)	ヘッドサイズ(mm)	本体重量(g)	全長(mm)
デジタルタイプ	T12D50RM50	10~50	10・12・13・14・17mm	410	277

仕様

メーカー	TONE	型番	T12D50RM50
トルク精度	±3%(スパナヘッド使用時は±4%)	トルク範囲(N・m)	10~50
最小目盛(N・m)	0.5	ラチェットめがねヘッド(12P)	10・12・13・14・17mm
本体全長(mm)	277	サイズ(mm)	D1:12 D2:20~31.5 D3:19 L1:53 T:7.3~10.3
本体重量(g)	410		
ヘッド交換式			
交換ヘッドと組み合わせることで様々な所でトルク管理が可能です。			
めがね部がラチェット機構の為、抜差し不要で作業できます。			
12ポイント			
校正証明書付			
差込部サイズ	φ12		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.