

品番：EA723PA-20

品名：1.7-7.3N・mトルクアダプターセット



販売価格	34,500円(税抜) / 37,950円(税込)		
カタログ価格	34,500円(税抜) / 37,950円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/07/06 07:20現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ			



仕様

入組み点数	18	<セット内容>	Hexビット:5/64インチ・3/22インチ・1/8インチ ・5/32インチ・3/16インチ Hexビット:2.5・3・4・5mm TORXビット:T10・T15・T20・T25 スクレュードライバービット:(+)#1・(-) 5mm ソケット:1/2インチ トルクドライバー T型ハンドルレンチ
トルク範囲	1.7~7.3N・m	差込六角対辺	1/4インチ
六角シャンク	1/4インチ	精度	±10%
材質	クロムバナジウム鋼	重量	366g
ケースサイズ	外寸:95×135×35(H)mm 内寸:90×130×30(H)mm		

トルクドライバーにはトルク定格を示す目盛が付いています。これにより、作業に適用するトルクを視覚的に確認でき、締めすぎを防ぐことができます。

ダイヤル式トルクドライバーの為、ビットを差し替えるだけで、作業ができます。

T型ハンドルレンチにはドライバービットの差込口が3ヶ所あり、狭い場所など状況によって使い分けることができます。

ラチェット機構付

ソフト収納ケース付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.