

品番：EA723PA-20

品名：1.7-7.3N・mトルクアダプターセット



| | | | |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 34,500円(税抜) / 37,950円(税込) | | |
| カタログ価格 | 34,500円(税抜) / 37,950円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/04/10 15:50現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|--------|--|---------|--|
| 入組み点数 | 18 | <セット内容> | Hexビット:5/64インチ・3/22インチ・1/8インチ ・5/32インチ・3/16インチ Hexビット:2.5・3・4・5mm TORXビット:T10・T15・T20・T25 スクレュードライバービット:(+)#1・(-) 5mm ソケット:1/2インチ トルクドライバー T型ハンドルレンチ |
| トルク範囲 | 1.7~7.3N・m | 差込六角対辺 | 1/4インチ |
| 六角シャンク | 1/4インチ | 精度 | ±10% |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | 重量 | 366g |
| ケースサイズ | 外寸:95×135×35(H)mm 内寸:90×130×30(H)mm | | |

トルクドライバーにはトルク定格を示す目盛が付いています。これにより、作業に適用するトルクを視覚的に確認でき、締めすぎを防ぐことができます。

ダイヤル式トルクドライバーの為、ビットを差し替えるだけで、作業ができます。

T型ハンドルレンチにはドライバービットの差込口が3ヶ所あり、狭い場所など状況によって使い分けることができます。

ラチェット機構付

ソフト収納ケース付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.